

Caricamento della carrozzina



Carolift 325



Capacità di sollevamento 91 kg.

Carolift 325 può essere scomposto in tre parti ed è ideale per essere installato in berline. Particolarmente adatto per carrozzine elettriche o scooter con sedile rimovibile.

Le due parti che vengono scomposte possono essere posizionate in qualsiasi posizione all'interno del veicolo. La parte più pesante pesa 6 kg. Rotazione manuale, salita/discesa elettrica controllata da comandi posizionati sul braccio del sollevatore.

Il sollevatore è fornito con una base universale per il montaggio. Il sistema di aggancio deve essere ordinato separatamente.


Cod. prodotto

Carolift 325

101626



ASL-325 scomposto:



A = Altezza totale dal pavimento:
94,5 cm - 105 cm

B = Altezza dal punto di raccolta della
cinghia al pavimento: 81 cm - 92 cm

C = Dalla colonna alla cinghia:
62 cm - 82 cm